


# Zapínací ventil MS12-EE

číslo dielca: 535032

FESTO

Pre montáž do batérie, s G-závitom.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Konstruktívne vyhotovenie	piestové šupátko
Typ ovládania	elektrický
Funkcia odsávania	neškrtilný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	3 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	25.000 ... 32.000 l/min
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 11,5 VA, Pridržiavací výkon 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 9,5 VA, Pridržiavací výkon 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 11,5 VA, Pridržiavací výkon 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 9,5 VA, Pridržiavací výkon 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Hmotnosť výrobku	3.800 g
Pneumatická prípojka 3	G1
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok