


Bezdotykový spínač SMEO-4U-K-LED-24

Číslo dielu: 36198

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	okrúhly tvar
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Opakovateľná presnosť	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	0.5 ms
Čas vypnutia	0.03 ms
Max. frekvencia spínania	800 Hz
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. spínací výkon DC	10 W
Indukčné ochranné zapojenie	prispôsobený pre cievky MZ, MY, ME
Odolnosť proti skratu	nie
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...27 V
Zvyškové vlnenie	10 %
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pínov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Dĺžka kábla	2.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiál telesa	PET

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...60 °C
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L