


Mechový valec EB-250-185

číslo dielca: 36493

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	250
Požadovaný montážny priemer	265 mm
Zdvih	185 mm
Maximálna výška pri vysunutí	275 mm
Max. sklápací uhol	25 deg
Max. zapustenie	20 mm
Minimálna montážna výška	75 mm
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
sila na návrat (spätný pohyb)	200 N
Hmotnosť výrobku	3.000 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál mechu	NR/BR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované