


# Veľmi jemný filter MS12-LFM-G-AUV

Číslo dielu: 537154

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	MS
Veľkosť	12
Konštrukcia	Filter s vláknami
Jemnosť filtra	0.01 µm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické manuálne, tlačidlom
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Stupeň účinnosti filtra	99.9999 %
Max. množstvo kondenzátu	400 cm <sup>3</sup>
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	6 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál krytu	PA
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál priezoru	PC
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Hmotnosť výrobku	7000 g