


Spojovacie vedenie KVI-CP-3-WS-WD-5

číslo dielca: 540330

FESTO

pre ventilový terminál CPV a CP elektriku CTEC.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Prídavné funkcie | Kontakt 3 v zásuvke predsunutý o 1 mm |
| Označovanie vedenia | s príslušenstvom |
| Počet pripojení | 500 |
| Hmotnosť výrobku | 257,8 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | okrúhly |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Uhlová |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M9x0,5 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 5 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 5 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | Poistenie skrutky |
| Elektrický prípoj 2, funkcia | Strana riadenia |
| Elektrický prípoj 2, tvar | okrúhly |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 2, výstup kábla | Uhlová |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | M9x0,5 |
| Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl | 5 |
| Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily | 5 |
| Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia | Poistenie skrutky |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 30 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C | 1,6 A |
| Poznámka k prúdovej odolnosti pri 40 °C | 2,3 A pre 0,34 mm ² 3,6 A pre 0,49 mm ² |
| Nárazová pevnosť | 1,5 kV |
| Dĺžka kábla | 5 m |
| Vlastnosť vedenia | Suitable for energy chains |
| Testovacie podmienky kábla | Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla | ≥ 75 mm |
| Priemer kábla | 5,5 mm |
| Káblové usporiadanie | 2x0,25+2x0,34+0,49 tienený |
| Nominálny prierez vodiča | 0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ² |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 80 °C |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Stupeň znečistenia | 1 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| Materiál izolácie kábla | TPE-U(PUR) |
| Farba káblového opláštenia | svetlošedý |
| Materiál telesa | PA PBT TPE-U(PUR) |
| Farba púzdra | čierny |
| Materiál poistenia skrutiek | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál kontaktov zástrčky | Pozlátený bronz Mosadz, pozlátená |
| Materiál izolácie | TPE-U(PUR) |