


# Modul medzipolohy DADM-DGC-40-A

číslo dielca: 541702

FESTO

vhodné pre lineárny pohon DGC.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Max. doba kyvu	300 ms
Presnosť opakovania	0,02 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	970 g
Typ upevnenia	primontované na valci DGC
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutky dorazu	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál páky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál svorky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované
Jemné nastavenie	4 mm
činnosť	dvojčinný