



kombinácia prístrojov údržby MSB6-1/2:C3J3F3-WP

číslo dielca: 542282

FESTO

Pozostáva z ručného zapínacieho ventilu, filtra s regulačným ventilom, rozdeľovacieho modulu s tlakovým snímačom bez ukazateľa a montáže na stenu. Maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm-filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlaviceou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom a ručným odpúšťaním kondenzátu. Smer prietoku zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	Odbočovací modul spúšťač ventilu Filters redukčným ventilom a s manometrom
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	0,8 ... 18 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	4.400 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.000 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC