



Kombinácia úpravných jednotiek MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

číslo dielca: 542295

FESTO

Skladá sa z ručného spínacieho ventilu, filtra- redukčného ventilu, rozbočovacieho modulu s tlakovým spínačom bez ukazovateľa, maznice, upev.uholníka.Maximálny výstupný tlak 12 bar,40µm-filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, plastová nádoba s ochranným plastovým košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	Odbočovací modul spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom Štandardná maznica na olejovú hmlu
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 14 bar
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	950 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC