


Pick&Place DHSP-HMP16-SLT16

číslo dielca: 542975

FESTO

skladá sa z modulárnych polohovacích osí a kompaktných pohonov s vedením pre presné a robustné aplikácie. Definované rozhrania pre kynné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáveznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 2.0
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	SLT-16
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 150 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	HMP-16
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Medzipoloha, os Y	jednoduchý
Zdvih, os - Y	0 ... 320 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,02 mm