


bezdotykový spínač SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

číslo dielca: 525907

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, dvojvodičové prevedenie, pre pohony s drážkou 8 ,montáž do drážky zhora, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 30 V
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny bez funkcie LED
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	100 mA
Dĺžka kábla	2,5 m
Elektrická prípojka	2-žilový kábel
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	nie
princíp merania	magnetický jazýček
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	0,05 ms
Spínacia doba	0,6 ms
Max. spínací výkon DC	3 W
Pokles napätia	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,6 Nm
Hmotnosť výrobku	27 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR