


Vákuová prísavka ESS-80-GT-M10

Číslo dielu: 525983

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	7.5 mm
Min. polomer obrobku	100 mm
Menovitá šírka	5.5 mm
Priemer prísavky	80 mm
Objem prísavky	28.6 cm ³
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	okrúhla, zvonovitý tvar
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla, hlboká
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0.7 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	245 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	245 N
Max. uťahovací moment upevňovacieho závit	12 Nm
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	99 N
Hmotnosť výrobku	28 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	červenohnedá
Shore tvrdosť	72 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál přísavky	Vulkollan®