


Vákuová prísavka ESS-100-GT-G1/4

číslo dielca: 525988

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	9 mm
Min. polomer náradia R	135 mm
Menovitá hodnota	5,5 mm
Priemer nasávania	100 mm
objem prísavky	53,9 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	okružla, zvonový tvar
Tvar prísavky	kružová, hlboká
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	297 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	375 N
Max. uťahovací krútiaci moment upevňovacieho závitú	11 Nm
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	183 N
Hmotnosť výrobku	87,5 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	G1/4
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®