



# Rozdeľovač HPV-22-60-A

číslo dielca: 529354

FESTO

integrované snímanie s SME-8-.../ SMT-8-...snímačmi. Optimálne a presné nastavenie polohy pomocou centrovacích krúžkov ZBH.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	60 mm
priemer piesta	22 mm
Max. výmenná presnosť	0,3 mm
Max. vôľa zdvihadla Sx	0,05 mm
Max. vôľa zdvihadla Sz	0,03 mm
Max. uhlová vôľa uchopovača ax	0,04 deg
Max. uhlová vôľa uchopovača ay	0,07 deg
Max. uhlová vôľa uchopovača az	0,12 deg
Upevnenie externých prstov	priechodný otvor
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojitý
Konštrukčné vyhotovenie	dvojitý piest piestna tyč presuvná západka Zaistené proti otočeniu
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
polovičný takt	398,1 ms
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	štvorhranné vedenie
Čas cyklu	796,1 ms
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Max. sila na prste Fz statická	180 N
Max. moment na palec uchopovača Mr, statický	9 Nm
Max. moment na prste Mx statický	9 Nm
Max. moment na prste My statický	9 Nm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	180 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	225 N
Hmotnosť výrobku	1.500 g
Max. hmota na jednu externu čelúšť	395 g
Alternatívne pripojenia	M5
Typ upevnenia	Vnútorňý závit a strediaci krúžok S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5