



# Kruhový valec DSNU-5/16"-1/2"-P-A

číslo dielca: 546394

FESTO

založené na DIN ISO 6432, pre snímanie polohy. Rôzne možnosti upevnenia s, alebo bez prídavných upevňovacích prvkov. S plastovými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,5 "
priemer piesta	5/16"
závit na piestnej tyči	6-32 UNC-2A
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovольný
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Konstruktívne vyhotovenie	piest piestna tyč
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Nárazová energia v koncových polohách	0,0221 ft-lbf
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	5,1 lbf
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	6,8 lbf
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	0,265 oz
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,035 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1,22 oz
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,085 oz
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	10-32 UNF-2B
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa valca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ