

# Pripojovacie vedenie KMP6-25P-12-5



FESTO

číslo dielca: 530050

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventilový terminál CPA-SC, so Sub-D konektorom, 25 pin pre 12 cievok, 5 m dlhý.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	DIN 41652
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	590 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	15
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	15
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2,8 A
Nárazová pevnosť	1 kV
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 86 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 129 mm
Priemer kábla	8,6 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,25 mm
Káblové usporiadanie	15x0,34
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Žilové konce	Tupo zastrihnuté
Spôsob ochrany	IP40
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota skladovania	-25 ... 75 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	2

charakteristický znak	Hodnota
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Farba púzdra	šedý
Materiál poistenia skrutiiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina