


# Vložka vákuovej sacej dýzy VN-14-H

číslo dielca: 547699

FESTO

pre vákuovú saciu trysku VN, vysoké vákuum.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	1,4 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	Štandardný vysoké vákuum
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Pracovný tlak pre max. vákuum	3,5 bar
Max. vákuum	92 %
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou	48,8 l/min
Čas zavzdušnenia pri menovitom napájacom tlaku	0,48 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3,75 g
Materiál tesnení	NBR
Materiál prijímacej trysky	POM
Materiál vysielačnej trysky	Hliníková tvárna zliatina