


Kombinácia úpravných jednotiek MSB4N


číslo dielca: 532306

FESTO

S NPT-závitom.



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Typ ovládania	elektrický manuálny pneumatický
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	ľubovoľný vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 ... 40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický manuálne otáčavý poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul Filter s aktívnym uhlíkom regulátor tlaku vzduchu s manometrom pomalý - nábehový ventil spúšťač ventil vláknitý filter Filters redukčným ventilom a s manometrom Filter s redukčným ventilom bez manometra Membránová sušička Proporcionálny zaolejovač Spekaný filter s odstredivým separátorom s funkciou spätného ventilu
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ diferenčného tlaku	Optický ukazovateľ s tlakovým snímačom
Ukazovateľ tlaku	s tlakovým snímačom s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 14 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 7 bar
Štandardný menovitý prietok	800 ... 1.400 l/min
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3 VA, Pridržiavací výkon 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3 VA, Pridržiavací výkon 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV

charakteristický znak	Hodnota
	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatická prípojka 3	G1/4 1/4 NPT
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC