


# Kombinácia úpravných jednotiek MSB6N

číslo dielca: 532307

FESTO

S NPT-závitom.



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Typ ovládania	elektrický manuálny pneumatický
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 ... 40 µm
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul Filter s aktívnym uhlíkom regulátor tlaku vzduchu s manometrom Pomaľonábehový a odvetrávací ventil pomalz - nábehový ventil Prietokomer spúšťač ventil vláknitý filter Filters redukčným ventilom a s manometrom Filter s redukčným ventilom bez manometra Membránová sušička Proporcionálny zaolejovač Spekaný filter s odstredivým separátorom Oddeľovač vody elektricky nastaviteľný tlakový regulačný ventil predradený presný membránový regulačný ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu integrovaný ako kovová nádobka
Ukazovateľ diferenčného tlaku	Optický ukazovateľ s tlakovým snímačom
Ukazovateľ tlaku	s tlakovým snímačom s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 20 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,3 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.700 ... 4.800 l/min
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3 VA, Pridržiavací výkon 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 3 VA, Pridržiavací výkon 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC