


# Kruhový otočný stôl DHTG-65-2-A

číslo dielca: 548076

FESTO

pre snímanie polohy.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	65
Rovnobežný tanier	$\leq 0,04$ mm
Excentrický tanier	$\leq 0,02$ mm
Vystredený tanier	$\leq 0,02$ mm
Opakovateľná presnosť uhla kyvu	$\leq 0,03$ deg
Tlmenie	Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky, nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Spojka s ozubením ozubená tyč/pastorok nútený postup činností
Rozpoznanie polohy	pre indukčné snímače
Delenie	2
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	$\leq 70$ dB(A)
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Max. axiálna sila, statická	1.000 N
Max. moment vychýlenia, statický	100 Nm
Max. radiálna sila, statická	2.000 N
Max. tangenciálny moment, statický	100 Nm
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,1 Nm
Hmotnosť výrobku	1.900 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Pneumatická prípojka	vnútorný závit M5
Materiál taniera	Pozinkovaná oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	Pozinkovaná oceľ
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina