

spojovacie vedenie SBOA-K20CP-WS

číslo dielca: 548823

FESTO

pre kompaktný kamerový systém SBOI-Q-... a SBOC-Q-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Spôsob ochrany	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Elektrická prípojka	Uhlová zástrčka / Priama zásuvka
Káblové usporiadanie	2x0,24+2x0,34+0,49
Priemer kábla	5,5 mm
Dĺžka kábla	2 m
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Farba káblového opláštenia	svetlošedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz PUR poniklované
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Bronz / Mosadz pozlátený