

# Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

číslo dielca: 533464

FESTO

vysoko flexibilný, zosilnený vláknami, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	4,8 m
Vonkajší priemer	9,5 mm
Blokovacia dĺžka	1,165 m
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	50 mm
Vnútorňý priemer	6,4 mm
Priemer vinutia	42 mm
Počet závitov vinutia	50
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	340 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	vonkajší závit G1/4
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 87 +/-3
Materiál pripojovacieho závit	Mosadz poniklované
Materiál ochrany zalomenia	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)