


obslužný prístroj FED-90

číslo dielca: 533532
Výbehový typ

FESTO

Zobrazovací a ovládací panel s LCD displejom s pripojením k PLC systému, 12 funkčných kláves.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	71 mm
Výška	176 mm
Dĺžka	141 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	512 kByte
Počet užívateľov, LED	13
Počet funkčných kláves	12
Počet systémových kláves	23
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	256
Pamäť receptov	16 kByte
Poplachy	1.024
Odhýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	Monochromatický LCD 5 podsvietením
Typ zobrazenia	4 x 20 Znakov LCD s podsvietením
Veľkosť display-a	4 x 20 Znakov
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	120x32 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,3 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Osvedčenie	RCM Mark
Hmotnosť výrobku	1.100 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
Rozhranie tlačiarne	RS232 Sub-D 15-pinový zásuvka
PC rozhranie	RS232 Sub-D

charakteristický znak	Hodnota
	15-pinový zásuvka
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
Ethernet-Rozhranie	voliteľné, 10 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	FED Designer 6.06, alebo vyššia
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	NEC 500 Class I, Div. 2