


Lineárny otočný upínač CLR-40-10-G-P-A

Číslo dielu: 535455

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Celkový zdvih	28 mm
Priemer piestu	40 mm
Závit na piestnej tyči	M8
Upínací zdvih	10 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Smer kyvu	priamy
Prevádzkový tlak	2 bar...10 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Efektívna upínacia sila pri 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	176 N
Efektívna upínacia sila pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	355 N
Efektívna upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	536 N
Max. ťahovací moment pre skrutku upínacieho kolíka	24 Nm
Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	633 N
Hmotnosť výrobku	880 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s priechodným otvorom s vnútorným závitom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál lícovaných skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina potiahnutý

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaný
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina hladko eloxovaná