


Lineárny otočný upínač CLR-63-20-G-P-A

číslo dielca: 535467

FESTO

zverný systém s lineárnym pohybom, pripevňovacie rozmery podľa ISO 21287.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Celkový zdvih | 43 mm |
| priemer piesta | 63 mm |
| závit na piestnej tyči | M10 |
| Upínací zdvih | 20 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč Teleso valca |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Smer otáčania | Priamy |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Efektívna upínacia sila pri 0,2 MPa (2 bar, 29 psi) | 441 N |
| Efektívna upínacia sila pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) | 823 N |
| Efektívna upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.386 N |
| Max. ťahovací moment, skrutka napínacieho palca | 47 Nm |
| Teoretická upínacia sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.682 N |
| Hmotnosť výrobku | 2.100 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiál skrutky | Oceľ pozinkované |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina potiahnutý, pokrytý |
| Materiál tesnení | NBR TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál telesa valca | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |