

Adsorpčná sušička PDAD-73-G1/2

číslo dielca: 552174

FESTO

pre suchý a čistý tlakový vzduch.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny vodorovne
Konstruktívne vyhotovenie	absorbčná sušička s regeneráciou pri nízkej teplote
Vstupný tlak 1	4 ... 16 bar
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC Predpis UK pre tlakové zariadenia
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním žiadna voda v kvapalnom stave
Tlakový rosný bod	-40 °C
Tlakový rosný bod pri redukovanom prietoku	-70 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pri -70°C Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pri -40°C
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	31.000 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina