


Prevodovka EMGA-120-P-G3-SAS-100

Číslo dielu: 552196

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	120 mm
Veľkosť príruby motora	100 mm
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	115 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	2.63 000018
Max. výstupný krútiaci moment	184 Nm
Max. účinnosť	98 %
Tuhosť pootočenia	12 000061
Hmotnosť výrobku	6000 g
Rozhranie prevodovky, výstup	120G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS