



# Riadiace vedenie NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

číslo dielca: 552254

FESTO

vhodné pre motorkontrolér CMMS-ST a CMMP-AS.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	570 g
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, Sub-D, 25-pól
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	25
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 26-žil
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	26
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	26
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3,9 A
Prúdová zaťažiteľnosť	3,9 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Krytie	áno
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie
Min. polomer ohybu kábla	220 mm
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 220 mm
Priemer kábla	10,8 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,2 mm
Káblové usporiadanie	5x(2x0,25)+16x0,25
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojky	0,25 mm <sup>2</sup>
Žilové konce	Káblová koncovka Káblová dutinka
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi, pozinkovaná Poniklovaný a pozlátený
Materiál izolácie	PVC