

kruhový valec DGS-25- -S6

číslo dielca: 552392



Výbehový typ

FESTO

vyhotovenie bez tlmenia v konc. polohách.

Tento produkt je možné objednať len cez spoločnosť Festo Brazília

Výbehový typ. Dodatečný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	Tesnenia odolné teplote max.120°C
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	247 N
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre piestnicu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	vysokolegovaná oceľ