

# Jemný filter MS12-LFM-G-BUV

číslo dielca: 537153

FESTO

1 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zľava doprava.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota   |
|------------------------------------|---|
| Typový rad                         | MS  |
| Velkosť                            | 12  |
| Konštrukčné vyhotovenie            | vláknitý filter   |
| Kvalita filtrácie                  | 1 µm  |
| Odtok kondenzátu                   | plnoautomatický<br>manuálne stlačený                          |
| Pracovný tlak                      | 2 ... 12 bar  |
| Pracovné médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3]                 |
| Účinnosť filtrácie                 | 99,99 %   |
| Max. množstvo kondenzátu           | 400 cm <sup>3</sup>   |
| Misková ochrana                    | integrovanej ako kovová nádobka                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                 |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota média                      | 5 ... 60 °C   |
| Teplota okolia                     | 5 ... 60 °C   |
| Teplota skladovania                | -10 ... 60 °C   |
| Typ upevnenia                      | zabudovanie vedenia<br>S upevňovacím uholníkom<br>Voliteľný:  |
| montážna poloha                    | vertikálny +/- 5°   |
| Materiál telesa                    | Hliníkový tlakový odliatok                                    |
| Materiál krytu                     | PA  |
| Materiál filtra                    | bór kremičitanové vlákna                                      |
| Materiál nádobky                   | Hliníková tvárna zliatina                                     |
| Materiál okienka                   | PC  |
| Materiál tesnení                   | NBR   |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS  |
| Hmotnosť výrobku                   | 7.000 g   |