

Nástrčný prípoj NPQM-D-G18-Q4-P10

Číslo dielu: 558661

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 3 mm |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape | Tesniaci krúžok |
| Tvar | priamy tvar |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...70 °C |
| Menovitý uťahovací moment | 6 Nm |
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 6.1 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW9 Vnútorň šesťhran SW3 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit G1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |