



Minisuport EGSL-BS-75-300-20P

Číslo dielu: 559342

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	300 mm
Veľkosť	75
Rovnoběžnosť chodu v smere osi Z	0.12 mm
Rovnoběžnosť	0.15 mm
Reverzná vôľa	50 ľm
Priemer vretena	20 mm
Stúpanie vretena	20 000058
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Obežné guľôčkové vedenie
Konštrukcia	Elektrický minisuport Vedenie s pohonom s guľôčkovou skrutkou
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Typ vretena	Pohon s guľôčkovou skrutkou
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Max. zrýchlenie	25 m/s ²
Max. rýchlosť	1.3 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,015 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hladina akustického tlaku	65 000007
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Trvalá posuvová sila	300 N
Max. moment pohonu	3.25 Nm
Max. sila Fy	555 N
Max. sila Fz	555 N
Max. moment Mx	46.4 Nm
Max. moment My	36.5 Nm
Max. moment Mz	36.5 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	300 N
Min. posuvová sila Fx	450 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.155 Nm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	14 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	14 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.1013 000018
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	1.3459 000018
Posuvová konštanta	20 000058
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť	3440 g
Hmotnosť výrobku	8050 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s centrovacím puzdrom s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový odlatok lakované
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská