


Pick&Place DHSP-SLT20-SLT16

číslo dielca: 542972

FESTO

skladá sa z kompaktných pohonov s vedením. Presné a kompaktné.
Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo.
Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne
zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na
značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	SLT-16
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 150 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	SLT-20
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Zdvih, os - Y	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm