



Kyvný pohon DSM-32-270-CC-A-B

číslo dielca: 547584

FESTO

s hriadeľom, tlmičmi nárazov na oboch stranách a snímaním koncových polôh.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Uhol tlmenia	12 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 246 deg
Uhol otáčania	0 ... 246 deg
Tlmenie	CC: Tlmič nárazov na oboch stranách
montážna poloha	ľubovoľný
jemné nastavenie	-3 deg
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Kyvné krídlo
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Max. frekvencia otáčania pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,7 Hz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálna axiálna sila	75 N
Maximálna radiálna sila	200 N
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,05 kgm ²
Hmotnosť výrobku	1.460 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hriadeľa pohonu	Oceľ poniklované
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina