


Minisuport DGSL-6-50-EA

číslo dielca: 570165

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	50 mm
Nastaviteľný rozsah koncových polôh/ Dlhý predný	33 mm
Nastaviteľný rozsah koncových polôh/ Dlhý zadný	3,5 mm
priemer piesta	8 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	Krátke tlmiace krúžky/dosky na oboch stranách
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klietka pre guľčové ložisko
Konštrukčné vyhotovenie	Priečna doska piest piestna tyč Suport
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	0,3 mm
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,05 Nm
Dĺžka tlmenia	1,5 mm
Max. sila Fy	719 N
Max. sila Fz	719 N
Maximálny moment Mx	8 Nm
Maximálny moment My	5,5 Nm
Maximálny moment Mz	5,5 Nm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	23 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	30 N
Pohybovaná hmotnosť	99 g
Hmotnosť výrobku	236 g
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	HNBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ