


Pneumatický ventil VUWG-L14-M52-A-G18

Číslo dielu: 573832

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Spôsob ovládania	pneumatický
Veľkosť ventilu	14 mm
Normálny menovitý prietok	780 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	2.5 bar...10 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina
Rozmer rastra	16 mm
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	reverzibilné s obmedzeniami
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Riadiaci tlak	2.5 bar...10 bar
Vhodnosť pre vákuum	nie
Čas vypnutia	22 ms
Čas zapnutia	12 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: na lištu PR s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M5

Charakteristický znak	Hodnota
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pneumatický prípoj 5	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný