

kábel motora



NEBM-S1G15-E-15-LE6

číslo dielca: 550746

☆ Základný program

vhodné pre krokový motor EMMS-ST...

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 72 V
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 70 mm
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	10
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	7
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	6
Žilové konce	Káblová koncovka
Káblové usporiadanie	7x0,5 tienený
Priemer kábla	8 mm
Dĺžka kábla	15 m
Nominálny prierez vodiča	0,5 mm ²
Označovanie vedenia	Bez držíaka štítkov
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)