


Elektrický pohon ESBF-BS-80-100-32P

Číslo dielu: 574111

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	80
Zdvih	100 mm
Závit na piestnej tyči	M20x1,5
Reverzná vôľa	40 ľm
Priemer vretena	32 mm
Stúpanie vretena	32 000058
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.5 stupeň
Založené na norme	ISO 15552
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Typ motora	Servomotor
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Konštrukcia	Elektrický valec s guľičkovým obežným závitom
Typ vretena	Guľičková skrutka
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	s klzným vedením
Max. zrýchlenie	25 m/s ²
Max. rýchlosť	1.33 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,01 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. moment pohonu	56.6 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	1100 N
Min. posuvová sila Fx	10000 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.65 Nm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	1000 kg

Charakteristický znak	Hodnota
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	1000 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvíhu	8.277 000018
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.25938 000018
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	2.1197 000018
Pohybovaná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	5300 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	103 g
Základná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	7393 g
Nárast hmotnosti pri zdvíhu 10 mm	155 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom alebo príslušenstvo
Kód rozhrania akčného člena	D80
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový odlatok, s povrchovou úpravou
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná