

Konstrakčná zostava vlnovca DADB-S1-12-S151-200

Číslo dielu: 553397

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 22 mm |
| Veľkosť | 12 |
| Rozsah zdvihu | 151 mm...200 mm |
| Predĺženie piestnej tyče | 59 mm |
| Tvar | okrúhly tvar |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konstrakcia | Súprava vlnovca so zvedeným odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Odolnosť proti médiám | Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 16 g |
| Spôsob upevnenia | so závitovým kolíkom s vnútorným závitom |
| Pneumatický prípoj | M5 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál adaptačných dielov | PA-zosílený |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál vlnovca | NBR |
| Materiál závitových kolíkov | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |