



# Spojovacie vedenie NEBV-C-S7WA44HS-K-2.5-N-LE36-S10

číslo dielca: 577376

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	DIN 47100
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	50
Hmotnosť výrobku	500 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	44
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	36
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC s tesnením
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	36
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0,86 A
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 39 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 115 mm
Priemer kábla	9,6 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,2 mm
Káblové usporiadanie	36x0,25
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 IP67 IP69K
Poznámka ku krytiu	zmontované
Špeciálne vlastnosti	ľahké čistenie
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	šedý
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ
Materiál tesnení	EPDM
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátený bronz
Materiál izolácie	PVC