


# Pneumatická radová svorka LT-2-PK-4-DA

Číslo dielu: 5869

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	0.1 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	6 g
Pneumatický prípoj	Nátrubok PK-4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS