

Závitová rýchlospojka CK-1/8-PK-6-KU

Číslo dielu: 6255

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.4 mm
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaca hrana
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	3.25 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiál naskrutkovacieho čapu	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS