


# Závitová L-rýchlospojka LCK-1/8-PK-6-KU

číslo dielca: 6260

FESTO

Otočné s tesniacou hranou, polymérové vyhotovenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	5,3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaca hrana
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	L-tvar
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 8 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kyvného prípoja	POM