



Elektrický pohon ESBF-BS-32-300-10P

FESTO

číslo dielca: 8022567

★ Základný program

S guľičkovou maticou. Elektricky hnané vreteno ktoré prevádza rotačný pohyb motora na lineárny pohyb piestnej tyče.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	300 mm
závit na piestnej tyči	M10x1,25
Reverzná vôľa	40 µm
Priemer vretena	12 mm
Stúpanie vretena	10 mm/U
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- podľa normy	0,25 deg ISO 15552
montážna poloha	ľubovoľný
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Konštrukčné vyhotovenie	Elektrický valec s guľičkovou skrutkou
Vreteno	Vreteno s guľičkovým vedením
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	klzné vedenie
Maximálne zrýchlenie	15 m/s ²
Max. Rýchlosť	1,11 m/s
Presnosť opakovania	±0,01 mm
Spínacia doba	100 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. prevodový moment	2 Nm
Max. radiálna sila na hriadeli pohonu	115 N
Max. tlačná sila Fx	1.000 N
Hnací moment pri chode naprázdno	0,1 Nm
Referenčná hodnota záťaže, horizontálne	100 kg
Referenčná hodnota záťaže, vertikálne	100 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvihu	0,1386 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0,0253 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0,0361 kgcm ²
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	281 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	781 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	33 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom alebo príslušenstvo
Kód rozhrania, pohon	D32

charakteristický znak	Hodnota
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hladko eloxovaná hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál matice vretena	ložisková oceľ
Materiál vretena	ložisková oceľ
Materiál telesa valca	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná