


Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

Číslo dielu: 8025356

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Rozbočovací modul Zapínací ventil Filter s regulačným ventilom s manometrom
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.8 bar...14 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...10 bar
Normálny menovitý prietok	1600 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1500 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC