

Os s klzným vedením EGC-80- -FA

číslo dielca: 558865

FESTO

S guľičkovým obežným vedením, bez pohonu.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 8.500 mm
Velkosť	80
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx	844E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	1.160E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	3.050 N
Max. sila Fz	3.050 N
Max. odpor presunu naprázdno	15 N
Maximálny moment Mx	36 Nm
Torzny moment zotrvačnosti It	551E+03 mm ⁴
Pneumatický prípoj, zverná jednotka	M5
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycieho profilu	ABS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný