

Os s klzným vedením ELFA-RF-70- -


číslo dielca: 8037967

FESTO

Na zachytenie síl a momentov vo viacosých aplikáciách.



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 7.000 mm
Velkosť	70
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	10 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	139,14E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	433,1E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	500 N
Max. sila Fz	500 N
Max. odpor presunu naprázdno	25 N
Maximálny moment Mx	11 Nm
Interval mazania, závisí od zdvíhu	10.000 km
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	1.921 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	30,54 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycej pásky	Pás z nerezovej ocele
Materiál vedenia	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný