



Os s klzným vedením ELFA-KF-120- -

Číslo dielu: 8037972

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 mm...8500 mm
Veľkosť	120
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	5 m/s
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Plošné momenty 2. stupňa ly	1264580 000057
Plošné momenty 2. stupňa lz	4365790 000057
Max. sila Fy	5500 N
Max. sila Fz	6890 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	23 N
Max. moment Mx	104 Nm
Max. moment My	680 Nm
Max. moment Mz	680 Nm
Interval mazania závislý od absolvovanej vzdialenosti	1000 km
Hmotnosť vozíka	3600 g
Hmotnosť prídavného vozíka	3600 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	8500 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	103 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho pásu	nehrdzavejúca ušľachtaná oceľ
Materiál vedenia vozíka	Popúšťaná oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vodiacej koľajnice	Popúšťaná oceľ Povrchová úprava Corrotect
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný