


# Elektrický minisuport EGSK-26-150-6P

číslo dielca: 562770

FESTO

S guličkovým obežným vedením



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	150 mm
Velkosť	26
Reverzná vôľa	$\leq 20 \mu\text{m}$
Priemer vretena	8 mm
Stúpanie vretena	6 mm/U
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S guličkovou skrutkou
referenčný pohyb	Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Maximálne zrýchlenie	10 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,59 m/s
Presnosť opakovania	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	1.380 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	5.746 N
Dynamická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	1.950 N
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	17E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lz	150E+03 mm <sup>4</sup>
Max. prevodový moment	0,11 Nm
Max. sila Fy	1.541 N
Max. sila Fz	1.541 N
Maximálny moment Mx	26,2 Nm
Maximálny moment My	8,9 Nm
Maximálny moment Mz	8,9 Nm
Max. tlačná sila Fx	116 N
Hnací moment pri chode naprázdno	0,015 Nm
Statická nosnosť pohonu s guličkovou skrutkou	3.510 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	12.150 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,0316 kgcm <sup>2</sup>
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0,00481 kgcm <sup>2</sup>
Konštanta posuvu	6 mm/U
Statická nosnosť pevného ložiska	1.760 N
Referenčná hodnota, prevádzkový výkon	3.000 km
Pohybovaná hmotnosť	153 g
Hmotnosť vozíka	153 g
Hmotnosť výrobku	1.410 g
Hmotnosť dodatočného vozíka	153 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	780 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	42 g

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál profilu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ