

Zapínací ventil MS9-EE-NG-V24-S-VS

Číslo dielu: 562946

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	MS
Veľkosť	9
Rozmer rastra	90 mm
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob ovládania	elektrický
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	3.5 bar...16 bar
Normálny menovitý prietok	18000 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3	14100 l/min
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 4,5 W
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	93 000007
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	2300 g
Pneumatický prípoj 3	G1

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj	Tvar A Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhanná konštrukcia
Materiál piestového posúvača	POM
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok