


# paralelný uchopovač HGPL-63-100-A

číslo dielca: 567828

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih na uchopovaciu čelusť	100 mm
Max. výmenná presnosť	< 0,2 mm
Max. uhlová vôľa chápadla ax, ay	< 0,2 deg
Max. vôľa chápadla Sz	< 0,05 mm
Rotačná symetria	<= 0,2 mm
Presnosť opakovania, chápadlo	< 0,03 mm
Počet uchopovacích prstov	2
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
funkcia chápadla	paralelný
Konstruktívne vyhotovenie	dvojitý piest Vedenie piestové šupátko Tvar T ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, otváranie	2.466 N
Celková uchopovacia sila pri 6 bar, zatváranie	2.742 N
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	< 1 Hz
Minimálny otvárací čas pri 6 bar	650 ms
Min. zatvárací čas pri 6 bar	600 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, otváranie	1.233 N
Uchopovacia sila na jeden palec pri 6 bar, zatváranie	1.371 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.018,17 kgcm <sup>2</sup>
Max. sila na čelustiach chápadla Fz statická	9.000 N
Max. moment na čelustiach chápadla Mx statický	300 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla My statický	200 Nm
Max. moment na čelustiach chápadla Mz statický	250 Nm
Mazací interval prvkov vedenia	5 Mio SP
Max. hmota na jednu externu čelusť	940 g
Hmotnosť výrobku	13.800 g
Typ upevnenia	Vnútrotný závit a strediaci krúžok S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník jemne eloxované
Materiálová informácia pre čeluste chápadla	Oceľ tvrdený